



FR94G

**Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x400**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1400 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	1,50 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP55
Třída izolace	Třída izolace I
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	9
-----------------------	---

**Materiál**

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	800 A
-----------------	-------

**Napětí**

Jmenovité napětí	690 - 690 V
------------------	-------------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----