



FR94S

universo IP55 altura 1400 largura 1050 profundidade 275

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1400 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	9
-----------------	---

##### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, assimétrica

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----