




28808916

Radio touch rostfritt stål OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
Mottagarfrekvens radio	87,5 - 108,0 MHz

Material

Färg	Rostfritt stål
RAL-kod	9022
Ytbehandling	Matt
Material	Rostfritt stål Termoplast
Behandling	Obehandlad Lackad

Dimensioner

Höjd	70,80 mm
Bredd	141,60 mm
Djup	46,50 mm
Inbyggjningsdjup	33 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
Anslutningsarea högtalare	1,50 - 1,50 mm ²
Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²

Funktioner

Integrerad DCF-klocka	Ja
-----------------------	----

Utrustning

Typ av display	Digital
----------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Skarv	Med 2 högtalaruttgångar
Utförande	Fastsättning med skruv via stödplatta Enkel och kombinationsmontering
Funktion	Väckarklocka med snooze-funktion God natt-timer Nedräkning Volymkontroll
Expansionsenhet ingång	Expansionsenhets med ingång för separat tryckknapp