



936552501

Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Materijali

Boja Smeđa

RAL kod 8017

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

##### Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija  
Montaža vijcima

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

##### Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

##### Električna struja

Nazivna struja 10 A

##### Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

##### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da