



M54629010

**Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	60 mm
Širina	90 mm

**Pribor**

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

**Postavke**

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

**Oprema**

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

**Konfiguracija**

Preklapanje	Ne
-------------	----

**Pogodno za**

LFF 60x90	
-----------	--