




52009909

S.1 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały matowy

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Wymiary

Wysokość 185 mm

Szerokość 100 mm

Głębokość 155 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Funkcja Anulowanie sygnału alarmowego za pomocą przycisku anulującego w miejscu wystąpienia sytuacji awaryjnej
Zasilanie poprzez zasilacz 24 V DC
Dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu przez sygnalizator świetlny po uruchomieniu łącznika ciągłowego zwierne

Montaż Elementy centralne do mocowania wtykowego

Ochrona Kontrola urządzeń inicjujących połączenia pod kątem przzerwania przewodu

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak