



937722505



Integro - bot.simples vis+lâmp, antrc mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Número de polos	1
-----------------	---

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Dimensões

Altura	55,50 mm
--------	----------

Largura	55,50 mm
---------	----------

Profundidade	24,10 mm
--------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm
--	-------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
--------------------------	-----------------------

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Illuminação	Com lâmpada luminescente integral Para iluminação ou monitorização de circuitos
-------------	--

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------