



937722505



Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, antracit mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Počet pólů 1

Materiál

Barva Antracit

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 24,10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Osvětlení S integrovanou doutnavkou
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Typ připojení Se šroubovými svorkami