



LFR1501509016A

LFR, goot op rol 15x15 mm, lengte 20 m, verkeerswit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	15 mm
Breedte	15 mm
Lengte	20000 mm
Binnendoorsnede	256 - 256 mm <sup>2</sup>

##### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

##### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

##### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

