



937722501

**Tlačítko jednopólové s kontrolkou, řazení 1/0So, Integro Flow, hnědá mat**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Dotykový proud 10 A

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Architektura**

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Počet pólů 1

**Materiál**

Barva Hnědá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

**Rozměry**

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 24,10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 13 mm

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP44

Mechanická odolnost IK IK05

**Texty**

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Osvětlení S integrovanou doutnavkou  
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Typ připojení Se šroubovými svorkami