



LFS4006069016

LFS, eindplaat voor goot 40x60 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 60 mm |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-code | 9016 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

| | |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting Klemverbinding |
|---------------|--------------------------------------|

Geschikt voor

| | |
|-----------|--|
| LFS 40x60 | |
|-----------|--|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

