




LFS4006069016



## Ändstycke LFS 40x60mm, stål, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 40 mm |
| Bredd | 60 mm |

#### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Lackad    |
| Färg       | Trafikvit |
| RAL-kod    | 9016      |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Konfiguration

|          |     |
|----------|-----|
| Överlapp | Nej |
|----------|-----|

#### Anslutning

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------|

#### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 40x60 |  |
|-----------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

