



ATA99050

Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 49 mm |

Matière

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Bleu |

Connectivité

| | |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

Equipement

| | |
|--------------------------------|-----|
| Avec compensation de potentiel | Non |
|--------------------------------|-----|

Adapté à

ATA 12x50 / ATA 20x50

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |