



29532045



Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 1 W

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Éclairage

Type de Lampe LED

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition de la surface Brillant

Matière Métal
PVC

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 50 mm

Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Éclairage Couleur de l'éclairage blanc froid

Marquage Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles

Impression Sans inscription

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui