



29532045



#### Señalización LED, R.x, negro brillo

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

##### Potencia

Potencia consumida	1 W
--------------------	-----

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

#### Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Código RAL	9005
------------	------

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

#### Dimensiones

Altura	70 mm
--------	-------

Anchura	70 mm
---------	-------

Profundidad	50 mm
-------------	-------

#### Conexión

Sección máxima del conductor	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Texto

Iluminación	Color blanco frío
-------------	-------------------

Etiqueta	Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos
----------	---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

#### Características técnicas

Berker R.x / Berker serie 1930/Glas	
-------------------------------------	--

#### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----