



29532045



Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 1 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Verlichting Lichtkleur koudwit

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja