



29532045



LED-підсвічування, біле світло, 230В, чорна, R.x | 1930 | R.classic

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 230 V

Потужність

Споживана потужність 1 W

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Освітлення

Тип лампи LED

Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Освітлення Світлий холодний білий колір

Маркування Плівки з нанесенням символів, що вставляються

Відбиток Без надруку

Сумісний із

R.x / Serie 1930 / Serie Glas

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так