




75163092



IP20

## B.IQ Przycisk 3-krotny standard, szkło czarne

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

#### Wymiary

Wysokość 88,50 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Materiał Szkło

Wykończenie powierzchni Połysk

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak