



75163093



IP20

Tecl. B.IQ 3 fases acero

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Funciones

Con termostato de ambiente No

Dimensiones

Altura 88,50 mm

Anchura 88,50 mm

Profundidad 16,65 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Controles e indicadores

Con indicador LED Sí

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Material Metal
Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Pantalla

Con visualizador No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Función Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí