



75163093



IP20

## B.IQ dodirni senzor, 3-struki, nehrđajući čelik, četkani metal

### Tehničke karakteristike

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Ne

#### Dimenzije

Visina 88,50 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

#### Oprema

Broj aktorskih tačaka 6

#### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

#### Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Materijal Metal  
Nehrđajući čelik

Obrada površine Mat

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Ekran

Sa ekranom Ne

#### Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

#### Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Ne

#### Održivost

REACH-bez SVHC Da