



75163094



IP20

B.IQ Przycisk 3-krotny standard, aluminium

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	88,50 mm
Szerokość	88,50 mm
Głębokość	16,65 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	6
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Materiał	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----