



ATA122019016

Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2100 mm
Largeur du couvercle	12 mm
Section intérieure / utile	240 - 240 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Écisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

