



ATA122019016

LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingschot 12x20 mm, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 2100 mm |
| Dekselbreedte | 12 mm |
| Binnendoorsnede | 240 - 240 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 1 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | 15 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 1 |
| Aantal compartimenten | 2 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

