



ATA122019016

LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsshot 12x20 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	12 mm
Lengte	2100 mm
Dekselbreedte	12 mm
Binnendoorsnede	240 - 240 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
------------------------------------------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
------------------------------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

