



ATA122019016

## TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 24x13mm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Ύψος	20 mm
Πλάτος	12 mm
Μήκος	2100 mm
Πλάτος καλύμματος	12 mm
Εσωτερική διατομή	240 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	1
---	---

#### Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Traffic white

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

#### Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	15 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός κατατιμήσεων	1
Αριθμός τμημάτων	2 - 2
Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Ναι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Όχι
----------------	-----

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

