



47753522



**WCD 2-v hor. (#4) met behuizing, berker W.1, p.wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 76 mm

Breedte 147 mm

Diepte 63 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

**Capaciteit**

Aantal modules 2

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Functies**

Met oriëntatieverlichting Nee

---

**Functies**

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

Bedrading	Componenten bedraad
-----------	---------------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing
------	--

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----