




EE805A



Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement Détecteur de présence
Angle de détection horizontal	360 - 360

Réglages

Temporisé	5 S - 30 Min
-----------	--------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
Puissance de lampe LED	400 W

Réglages

Sensibilité de déclenchement, réglable	Non
--	-----

Éclairage

Sensibilité de la photocellule	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Réglages

Temporisation au déclenchement	0 s
Temporisation à l'enclenchement	0 s

Raccordement

Type de connexion / prise	Prisme de serrage
---------------------------	-------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	19 mm
Profondeur de montage	55 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m
Hauteur d'installation	2 - 4 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9001
Matériau	Plastique
Finition	Mat

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage au plafond possible	Non

Textes

Fonction	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode d'installation	Avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds Pour montage en plafond
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%
------------------------	-----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	6 m
Largeur de portée max.	6 m

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui