



## Technische eigenschappen

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Detectiehoek      | 360 - 360                              |
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor<br>Aanwezigheidsmelder |

## Tijdvertraging 5 S - 30 Min

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Breedte                  | 19 mm       |
| Inbouwdiepte             | 55 mm       |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,5 - 3,5 m |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kleur     | Wit       |
| Materiaal | Kunststof |

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP21

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Gemonteerd op               | Inbouwmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee           |

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met steekklampen                                     |
| Functie       | Alleen als apart element inzetbaar                   |
| Montagewijze  | Met veerbeugels voor plafondbouw<br>Voor plafondbouw |