



Tehničke karakteristike

Ugao detekcije	360 - 360
Vrsta senzora	Senzor pokreta Senzor prisustva

Vremenska odgoda 5 S - 30 Min

Podesiva odzivna svjetlina	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Širina	19 mm
Ugrađena dubina	55 mm
Preporučena visina ugradnje	2,5 - 3,5 m

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Boja	Bijelo
Materijal	Plastika

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
-------------------------------	------

Montiranje na	PŽ montaža
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Funkcija	Može se koristiti samo kao zasebna jedinica
Način instalacije	Sa opružnim stezaljkama za stropnu ugradnju Za stropnu montažu
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama