




EE805A



Čidlo pohybu/přítomnosti 360° vestavné, IP21, 10A - spínání v nule, bílé

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu Detektor přítomnosti
Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	360 - 360

Nastavení

Časové zpoždění 5 S - 30 Min

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Nastavení

Nastavitelná citlivost odezvy	Ne
-------------------------------	----

Osvětlení

Výkon LED svítidla	400 W
Citlivost fotočlánku	5 - 1000 lx

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí	0 s
Doba zpoždění zapnutí	0 s

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka, hranol
------------------------	----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Šířka	19 mm
Vestavěná hloubka	55 mm
Doporučená montážní výška	2,5 - 3,5 m
Instalační výška	2 - 4 m

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Material

Barva	Bílá
	9001
Materiál	Umělá hmota
Povrchová úprava	Matná

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP21
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Možnost montáže na strop	Ne

Texty

Funkce	Použitelné pouze jako samostatný přístroj
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Způsob montáže	S pružinami pro osazeno do stropu Pro montáž na strop

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V +10%/-15%
-----------------	-----------------

Dosahová vzdálenost

Maximální rozsah přenosu čelně	6 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano