




EE805A



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης Ανιχνευτής παρουσίας

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Πλάτος	19 mm
Ενσωματωμένο βάθος	55 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,5 - 3,5 m

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα
Τρόπος εγκατάστασης	Με ελαστικά άγκιστρα για τοποθέτηση στην οροφή Για τοποθέτηση στην οροφή