



KM07L

Barr. parafuso fase 3x16+4x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	60 A
------------------	------

Materiais

Cor	Castanho
Código RAL	8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal	3x 16 + 4x 10 mm ²
---	-------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim