



LF4011009016

**tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x110mm, biały**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 40 mm                       |
| Szerokość                      | 110 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 3115 - 3115 mm <sup>2</sup> |

**Pojemność**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 13 |
|-----------------------------------------------------------|----|

**Materiały**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kod RAL  | 9016                     |
| Kolor    | Biały                    |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Łączność**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

**Sprzęt**

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 4 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 3     |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie                   | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

