



KM08L

Aansluitklem fase 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 60 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8014

Aansluiting

Aansluitdoorsnede schroefklemmen 4x 16 + 4x 10 mm²

Afmetingen

Breedte 5 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja