



LFF6011037030

Ângulo exterior variável LF 60110

Características técnicas

Dimensões

Altura	60 mm
Largura	110 mm
Medição a	48 mm

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Cinzento pedra
Código RAL	7030

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Configuração

Sobreposição	Sim
--------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Adequado para

LF 60x110	
-----------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim