



5101

**Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A****Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità

Profondità	30,40 mm
------------	----------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Adatto per

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----