



5101



Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 30,40 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja