



5101



## Taster i svjetlosni signal E10, jezgro

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Snaga

Žarulja sa žarnom niti 2 - 2 W

#### Materijali

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 30,40 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Tekst

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Otisak Bez otiska/natpisa

#### Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da