



5101



### Нажимна кнопка та світловий сигнал E10

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номинальна напруга 250 V

##### Потужність

Потужність лампи розжарювання 2 - 2 W

##### Матеріали

Матеріал Метал  
Пластик  
Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm  
Ширина 71 mm  
Глибина 30,40 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Тексти

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу  
Відбиток Без надруку

##### Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

##### Sustainability

Без галогену Так  
Відповідність RoHS Так