




5101



Нажимна кнопка та світловий сигнал E10

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Потужність

Потужність лампи розжарювання	2 - 2 W
-------------------------------	---------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	30,40 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x	
---	--

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes