



5104



Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, berker 1930/Glas, polarwit

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 250 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Diepte 29 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
afdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja