




5104



puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

finitura superficiale	Lucido
-----------------------	--------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Profondità	29 mm
------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----