




5104

Taster i svjetlosni signal E10, NO kontakt, 1930/Glas/Palazzo, jezgro, pb sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 2 - 2 W

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Dubina 29 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker serija 1930/Glas

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da