



5104



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΤΗΤΟ 2Α 250V 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 2 - 2 W

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος 29 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι