




5104



Tryckknapp 1-polig belyst E10, serie 1930, 2 A, E10, 2 W, Vit, insats u klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Ström

Effekt glödljus 2 - 2 W

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Blank

Material Metall
Plast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Djup 29 mm

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Präglad Utan symbol

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja