



936712507



Integro - botão simples 1NA, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Número de polos 1

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 24,10 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Tipo de botão de pressão Botão de pressimples

Com contacto de sinal de feedback Não

Segurança

Índice de proteção IP IP44

Resistência ao impactos IK IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim