



936712507

**Integro - botão simples 1NA, cinzento**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Número de polos	1
-----------------	---

**Materiais**

Cor	Cinzento
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Profundidade	24,10 mm
Profundidade da montagem	10 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	13 mm

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
Resistência ao impactos IK	IK05

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----