



260205



Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 34 mm

Utrustning

Antal utgångar 2

Tillbehör

Har märksfält Nej

Med finsäkring Nej

Material

Färg Antracit

RAL-kod 7021

Ytbehandling Matt

Ström

Uteffekt 15 W

Strömförbrukning (standby) 0,15 W

Spänning

Ingångsspänning 230 - 230 V

Utspänning 5 - 5 V

Elektrisk ström

Märkström 0,20 A

Utgångsström 3000 mA

Text

Anslutningar/uttag Med 2 USB-uttag typ A

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Avsäkring Utan petskydd

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja