



260205



USB-розетка подвійна, 230В, антрацит

Технічні характеристики

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
---------------	----------------

Розміри

Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	34 mm

Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

Акcesуари

З мініатюрним запобіжником	Ні
Має поле для маркування	Ні

Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий

Потужність

Вихідна потужність	15 W
Споживання енергії (режим очікування)	0,15 W

Напруга

Вхідна напруга	230 - 230 V
Вихідна напруга	5 - 5 V

Електричний струм

Номинальний струм	0,20 A
Вихідний струм	3000 mA

Тексти

Роз'єми гнізда	3 2 роз'ємами USB type A
Запобіжник	Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
Тип з'єднання	3 гвинтовими клемами
Захист	Без посиленого захисту контакту

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так