



VZ103N

#### Технічні характеристики

##### Сумісність

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Підходить для типу корпусу | Прихований монтаж<br>Вбудовування в пустотілу стіну |
|----------------------------|---|

##### Розміри

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 630,50 mm |
| Ширина  | 348 mm    |
| Глибина | 36 mm     |

##### Кришка, дверцята

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Кількість дверей шафи   | 1  |
| Кількість замків        | 0  |

##### Матеріали

|          |              |
|----------|--------------|
| Код RAL  | 9010         |
| Colour   | Чистий білий |
| Матеріал | Метал        |
| Обробка  | Необроблений |

##### Архітектура

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Позиція дверей шафи | Зліва |
|---------------------|-------|

##### Безпека

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30                 |
| Тип блокування                    | Замикається на замок |

##### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 3 |
|----------------------|---|

##### Підключення

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

##### Установлення, монтаж

|  |    |
|--|----|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
|--|----|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |